



Primo® banne coffre

3




No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4210 298-901	Platine de pose en alu pour support de joue incl. matériel	RAL 9001 blanc crème	
4210 298-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	

Remarque: les supports de joues peuvent être monter directement sur le mur.



4211 730-901	Support de joue en alu, gauche	RAL 9001 blanc crème	
4211 732-901	Idem, droite	RAL 9001 blanc crème	
4211 730-755	Support de joue en alu, gauche (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
4211 732-755	Idem, droite (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	



4211 960-901	Jeu complet de support de bras en alu	RAL 9001 blanc crème	
4211 960-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	



4211 124-080	Rouleau de guidage en nylon pour la conduction de la barre de charge, à monter sur le douille supérieur de support de bras		10
--------------	--	--	----




4410 400-000	Boulon en inox M 8 x 30 mm à tête cylindrique (pour la fixation de support de bras au support de joue)		50
--------------	--	--	----



4452 093-000	Rondelle en inox M 8		100
--------------	----------------------	--	-----

Les supports de joue peuvent être combinées avec:



4210 181-901	Bande murale en acier 565 x 70 x 15 mm	RAL 9001 blanc crème	
4210 181-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	







4210 187-068	Jeu de fixation pour bande murale 4210 181-		
--------------	---	--	--

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles


Primo® banne coffre

3

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
	4210 280-901 Goupille palier 12 mm avec platine de pose	RAL 9001 blanc crème	
	4210 280-755 Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	
	4000 154-000 Vis hexagonale/cruciforme M 6 x 16 mm (pour la fixation de la goupille palier au support de joue)		50
	4210 271-000 Écrou bourrelet en nylon axe 12 mm pour goupille palier		10
	4470 080-068 Bouchon de palier 78 en nylon incl. palier avec haut anneau	Gris	10
	4210 508-068 Bouchon mono 78 en alu, avec axe carré 13 x 70 mm		
	4210 270-000 Écrou bourrelet en nylon axe 15 mm, pour axe carré 13 mm		10
	4210 285-000 Platine de montage pour treuils 4000 482-000 et 4000 474-000 (voir chapitre Commandes manuelles)		
	4410 409-000 Goujon fileté M 6 x 16 mm en inox (pour la fixation de treuils 4000 482-000 et 4000 474-000 sur le plaques de montage)		50
	4210 963-000 Boulon en inox M 6 x 12 mm à tête cylindrique (pour la fixation de plaque de montage sur le support de joue)		100


= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4210 282-000 Support moteur en acier avec axe carré 10 mm

Remarque: Pour des moteurs sans cheville carré 10 mm, le support moteur associé fixer sur ce support.




4452 112-000 Vis hexagonale/cruciforme M 6 x 25 mm
(pour la fixation du support moteur au support de bras)

100

**Pour les supports de joue sont diverses caches disponibles.
Ce type est dépendant de l'opération et du côté de commande.**

Du côté moteur ou côté palier, pose applique:



4211 766-901 Cache joue coffre en nylon (espace étiquette)

RAL 9001 blanc crème

4211 766-755 Idem (* = granité)


RAL 7016 gris anthracite*



4210 186-080 Etiquette transparente autocollante
(à poser dans la cache 4211 766-...)

2

En cas d'utilisation d'un treuil/montage murale applique:




4211 050-901 Cache joue coffre nylon haute avec rainure pour support de joue,
gauche

RAL 9001 blanc crème

4211 052-901 Idem, droite

RAL 9001 blanc crème


En cas d'utilisation d'un treuil/montage plafond applique:



4211 056-901 Cache joue coffre nylon haute avec rainure

RAL 9001 blanc crème

Du côté moteur ou côté palier, pour montage murale et montage plafond:



4211 054-901 Cache joue coffre nylon haute sans rainure pour support de joue

RAL 9001 blanc crème

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles


Primo® banne coffre

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
---------------	-------------	---------	--------------------------------------



4452 084-000	Vis autoforante à tête cylindrique/cruciforme 3,5 x 6,5 mm (Pour la fixation de cache joue 4211 050/052/054/056 au support de joue)		100
--------------	--	--	-----


3



Du côté moteur ou côté palier, pour montage murale et montage plafond:


Couverture alternative pour côté moteur:

4210 284-901	Plaque de finition en alu pour support de joue	RAL 9001 blanc crème	
--------------	--	----------------------	--



4000 154-000	Vis en inox M 6 x 16 mm à tête fraisée/cruciforme (pour la fixation de la plaque de finition au support de joue)		50
--------------	---	--	----

Pour la banne coffre Primo les profils en aluminium (capot, sous-coffre et barre de charge) après laquée déjà raccourcie à la bonne taille de sorte qu'il y ait une largeur de banne coffre de 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m et 5,5 m peut être fait. Vous ne devez pas couper les profils les tailles chez les bannes coffres. Ce tailles de banne coffre sont adapté à l'utilisation de caches bas (4211 766-...) qui sont utilisés dans le fonctionnement du moteur.




6293 131-901	Capot en alu Primo	RAL 9001 blanc crème	3,4
6293 132-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	3,9
6293 133-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,4
6293 134-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,9
6293 135-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,4
6293 069-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0

6293 131-755	Capot en alu Primo (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,4
6293 132-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,9
6293 133-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,4
6293 134-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,9
6293 135-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,4
6293 069-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



4211 130-080	Bande de finition nylon pour coffre	Noir	50
4211 132-080	Idem	Blanc	50




6293 143-901	Sous-coffre arrondi en alu Primo	RAL 9001 blanc crème	3,4
6293 144-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	3,9
6293 145-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,4
6293 146-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,9
6293 147-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,4
6293 130-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles

No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
6293 143-755	Sous-coffre arrondi en alu Primo (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,4
6293 144-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,9
6293 145-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,4
6293 146-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,9
6293 147-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,4
6293 130-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0



4210 142-000	Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 4,2 x 32 mm (Pour la fixation de capot au suport de bras)		100
--------------	--	--	-----



4210 315-000	Profil en nylon dur, incl. 2 bandes adhésives, pour gouttière	Gris clair	5,0
--------------	--	------------	-----


À partir de ca. 4,5 m utiliser la largeur du support central au-dessous:

Avec la fixation de la banne coffre au moyen de platine de pose ou le bande mural en acier:




4210 248-901	Support central en alu Primo 36 mm	RAL 9001 blanc crème	
4210 248-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	

Remarque: Derrière ce support une platine de pose ou bande mural n'est pas nécessaire.



Utiliser la platine de pose plafond au-dessous en combinaison avec les supports de joue 4211 730/732-..:

4210 250-901	Platine de pose plafond en alu Primo	RAL 9001 blanc crème	
--------------	--------------------------------------	----------------------	--




6293 137-901	Barre de charge en alu Primo	RAL 9001 blanc crème	3,38
6293 138-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	3,88
6293 139-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,38
6293 140-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	4,88
6293 141-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	5,38
6293 110-901	Idem	RAL 9001 blanc crème	6,0
6293 137-755	Barre de charge en alu Primo (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,38
6293 138-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	3,88
6293 139-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,38
6293 140-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	4,88
6293 141-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	5,38
6293 110-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	6,0

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles

Primo® banne coffre

3



No. d'article	Désignation	Coloris	Longueur M ¹ Emballage
4210 160-901	Embout en nylon pour barre de charge Primo, gauche	Blanc crème	
4210 160-716	Idem	Gris anthracite	
4210 162-901	Embout en nylon pour barre de charge Primo en nylon, droite	Blanc crème	
4210 162-716	Idem	Gris anthracite	



4210 142-000	Vis autoforante à tête fraisée/cruciforme 4,2 x 32 mm (pour la fixation embout à la barre de charge)		100
--------------	--	--	-----

Projection 250 cm
Dimension du bras fermé: 142,5 cm;



4210 811-901	Bras articulé Primo par paire	RAL 9001 blanc crème	
4210 811-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	

Projection 300 cm
Dimension du bras fermé: 171 cm;




4210 816-901	Bras articulé Primo par paire	RAL 9001 blanc crème	
4210 816-755	Idem (* = granité)	RAL 7016 gris anthracite*	

* = Mesuré à partir du coeur du point de fixation de la jonction de bras.



4210 299-068	Griffe barre de charge Primo Seulement pour utiliser en combinaison avec les bras ci-dessus 4210 811/816-...		
--------------	--	--	--



4211 995-000	Palier de raccordement de bras en inox centrique Primo 82 mm.		10
--------------	---	--	----

À côté les bras ci-dessus le Primo peut être réalisé avec les bras articulé universel G-plus et M-plus.
Applique ci-joint le palier de raccordement de bras centrique 4211 995-000 et le griffe barre de charge 4211 780/782-...

Autres accessoires nécessaires:
- Tubes d'enroulement, voir chapitre 1
- Bras articulés et accessoires, voir chapitre 2

= L'article sera épuisé. Commandes spéciales sont possibles