



Verduisteringsscreen Excellent®/Rond

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Onderstaande onderdelen kunnen worden gebruikt in combinatie met alle typen screenkappen.
Verduisteringsscreen bij voorkeur binnenshuis gebruiken.



6296 824-000	Alu klik-geleider 46,2 x 27,6 mm voor verduisteringsscreen	onbewerkt	7,5
6296 824-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 824-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5



6296 828-000	Alu klik-geleider 61,2 x 27,6 mm voor verduisteringsscreen	onbewerkt	7,5
6296 828-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 828-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 828-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5




6296 834-000	Alu onderlijst verduisteringsscreen	onbewerkt	7,5
6296 834-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 834-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 834-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5

NB.: Afkortmaat onderlijst is 2x breedte zijgeleider + 20 mm



5302 130-000	Stalen verzwaringsstrip 28 x 3 mm voor onderlijst 6296 834 (verp.eenh. 10 lengtes)	verzinkt	2,5
--------------	--	----------	-----



4452 282-000	Kunststof zijgeleidingsprop, bestemd voor onderlijst 6296 834-...	zwart	10
--------------	---	-------	----

Doekbreedte:
Maat onderlijst + 2x zijgeleidingsblokje (= 2 x 33 mm)
LET OP !! Controleer of doekbreedte niet beperkt door de gekozen bediening.



4210 151-000	RVS Zelftapper cylinderkop/kruiskop 4,2 x 45 mm (voor bevestiging van zijgeleidingsprop aan onderlijst)		100
--------------	---	--	-----



4452 276-000	Borstel 8 mm voor zijgeleiders en onderlijsten verduisteringsscreen.	grijs	100
--------------	--	-------	-----

NB.: De borstel boven en onder in de zijgeleiders vastlijmen/klemmen.

