




Screens 85 Excellent®


6



Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Kapsteunen schuin MET as 12:

4452 180-000	Kapsteun screen 85 Excellent, links	onbewerkt	
4452 181-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 180-008	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 7035 grijs	
4452 181-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 180-006	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9010 wit	
4452 181-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 180-007 #	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 8019 bruin	
4452 181-007 #	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4452 180-901	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9001 crème	
4452 181-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 180-716	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 7016 antraciet	
4452 181-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4452 180-906 #	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9006 aluminium	
4452 181-906 #	Idem, rechts	RAL 9006 aluminium	





Kapsteunen schuin ZONDER as:

4452 185-000	Kapsteun screen 85 Excellent, links	onbewerkt	
4452 186-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 185-008	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 7035 grijs	
4452 186-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 185-006	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9010 wit	
4452 186-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 185-007 #	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 8019 bruin	
4452 186-007 #	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4452 185-901	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9001 crème	
4452 186-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 185-716	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 7016 antraciet	
4452 186-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	
4452 185-906 #	Kapsteun screen 85 Excellent, links	RAL 9006 aluminium	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Screens 85 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4452 510-000	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, met as 12, links	onbewerkt	
4452 512-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 510-008	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 512-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 510-006	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, met as 12, links	RAL 9010 wit	
4452 512-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 510-007 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, met as 12, links	RAL 8019 bruin	
4452 512-007 #	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4452 510-901	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, met as 12, links	RAL 9001 crème	
4452 512-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 514-000	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent afgerond, zonder as, links	onbewerkt	
4452 516-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 110-000	Alu kapsteen screen 85 Excellent recht met as 12, links	onbewerkt	
4453 112-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 110-008 #	Alu kapsteen screen 85 Excellent recht met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4453 110-006 #	Alu kapsteen screen 85 Excellent recht met as 12, links	RAL 9010 wit	
4453 112-006 #	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4453 114-000	Alu kapsteen screen 85 Excellent recht zonder as, links	onbewerkt	
4453 116-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4453 114-008	Zamac kapsteen screen 85 Excellent recht zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4453 116-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4453 114-006	Zamac kapsteen screen 85 Excellent recht zonder as, links	RAL 9010 wit	
4453 116-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	




Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---

Onderstaand model kapsteen uitsluitend gebruiken met klik-zijgeleider 30 x 20 mm 6296 688-... (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen) of met staalraadgeleiding 4452 038-068 en 4000 133-000 (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen).



4452 310-000 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent standaard schuin, met as 12, links	onbewerkt	
4452 312-000 #	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 310-008 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent standaard schuin, met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 312-008 #	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 310-006 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent standaard schuin, met as 12, links	RAL 9010 wit	
4452 312-006 #	Idem, rechts	RAL 9010 wit	




4452 340-000 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent standaard recht, met as 12, links	onbewerkt	
4452 342-000 #	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 340-008 #	Alu gegoten kapsteen screen 85 Excellent standaard recht, met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 342-008 #	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	

Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken in combinatie met kapsteinen zonder as (uitgezonderd 4452 514 / 516-):


Motoren en (oog)windwerken kunnen rechtstreeks op de platen bevestigd worden. Er zijn dus geen bevestigingsgaten meer nodig in de kapsteen. De bovenrol kan samen met deze platen in en uit de kap geschoven worden.

LET OP!!


Op deze bevestigingsplaten is octrooi verleend, octrooinummer 1019354.



4452 680-080	Kunststof bevestigingsplaat 85 met as 12, links	grijs	25
4452 682-080	Idem, rechts	zwart	25
4452 685-080	Kunststof bevestigingsplaat 85 zonder as, links	grijs	25
4452 687-080	Idem, rechts	zwart	25



4452 231-080	Kunststof lagerhouder voor as 12 mm	zwart	25
--------------	-------------------------------------	-------	----









4000 156-000	RVS metaalschroef verzonken kop/kruiskop M 5 x 10 (voor bevestiging lagerhouder)		100
--------------	--	--	-----



4452 017-000	RVS moer M 5 (voor bevestiging lagerhouder)	verzinkt	100
--------------	---	----------	-----

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 85 Excellent®





Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	4452 212-080	Kunststof lagerprop 48 met schijf 75 mm, asgat 12 mm, kraag 2 mm (voor band 14 mm)	25
	4452 213-068	Kunststof lagerprop 63 met schijf 75 mm, asgat 12 mm, kraag 2 mm (voor band 14 mm)	
	4452 210-080	Kunststof lagerprop 48, asgat 12 mm, kraag 2 mm	25
	4470 058-068	Kunststof lagerprop 48, met glijlager	10
	4452 216-080	Kunststof lagerprop 63, asgat 12 mm, kraag 2 mm	25
	4452 225-068	Kunststof lagerprop 63 inclusief lager met verhoogde binnering	10
	4452 211-080	Kunststof lagerprop 48, as 12 mm, kraag 2 mm	25
	4452 218-080	Kunststof lagerprop 63, as 12 mm, kraag 2 mm	25
	4470 066-080	Kunststof monoprop 48, met vierkante as 7 mm	25
	4470 061-000	Alu monoprop 48, met vierkante as 7 mm	
	4470 071-080	Kunststof monoprop 63, met vierkante as 7 mm	25
	4470 067-000	Alu monoprop 63, met vierkante as 7 mm	
	4470 072-000	Kunststof monoprop 48, met vrijloop met vierkante as 7 mm, links	
	4470 074-000	Idem, rechts	
	4470 076-000	Kunststof monoprop 63, met vrijloop met vierkante as 7 mm, links	
	4470 078-000	Idem, rechts	

Om te voorkomen dat screens verkeerd om worden opgedraaid, onderstaande monopropen gebruiken, in combinatie met (oog)windwerken zonder eindbegrenzing:

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.







Screens 85 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
6296 756-000	Alu bovenkap screen 85 Excellent	onbewerkt	7,0
6296 758-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 756-016	Alu bovenkap screen 85 Excellent	techn.zilver	7,0
6296 758-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 756-006	Alu bovenkap screen 85 Excellent	RAL 9010 wit	7,0
6296 758-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 756-007 #	Alu bovenkap screen 85 Excellent	RAL 8019 bruin	7,0
6296 756-901	Alu bovenkap screen 85 Excellent	RAL 9001 crème	7,0
6296 758-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 756-716	Alu bovenkap screen 85 Excellent	RAL 7016 antraciet	7,0
4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 mm (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteun)		100
6296 748-000	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	onbewerkt	7,0
6296 749-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 748-016	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	techn.zilver	7,0
6296 749-016	Idem	techn.zilver	7,5
6296 748-006	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	RAL 9010 wit	7,0
6296 749-006	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 748-007 #	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	RAL 8019 bruin	7,0
6296 748-901	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	RAL 9001 crème	7,0
6296 749-901	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 748-716	Alu onderkap schuin screen 85 Excellent.	RAL 7016 antraciet	7,0
6296 645-000	Alu onderkap schuin met lip screen 85 Excellent.	onbewerkt	7,0
6296 645-016	Idem	techn.zilver	7,0
6296 645-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6296 645-007 #	Idem	RAL 8019 bruin	7,0
6296 645-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6296 645-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0



= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Screens 85 Excellent®

	Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
	6296 875-000	Alu onderkap recht screen 85 Excellent.	onbewerkt	7,0
	6296 878-000	Idem	onbewerkt	7,5
	6296 875-016 #	Alu onderkap recht screen 85 Excellent.	techn.zilver	7,0
	6296 878-016	Idem	techn.zilver	7,5
	6296 650-000	Alu onderkap afgerond screen 85 Excellent.	onbewerkt	7,0
	6296 650-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
	6296 650-016	Idem	techn.zilver	7,0
	6296 650-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
	4452 084-000	RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen)		100
	4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen, voorboren niet nodig)		100
	4452 115-068	Alu tussensteun screen 85 Excellent		
	Bij gebruik van kapsteunen standaard, in combinatie met klik-zijgeleider 30 x 20 mm onderstaande tussensteun toepassen.			
	4452 134-068 #	Tussensteun screen 85 Excellent met muurplaat		
	4452 182-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kunststof proppen 48/50		
	4469 055-068	Idem, met alu extrusie proppen 48/50		
	4452 184-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kunststof proppen 63/65		
	4469 065-068	Idem, met alu (extrusie) proppen 63		

NB.: Met kunststof tussenlager maximaal 1x koppelen!

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4470 022-068 Tussenlager voor Screen Excellent met kruiskoppeling (max. 450, niet RVS) met alu proppen 48/50

4470 024-068 Idem met alu proppen 63

Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening onderstaande dubbele as toepassen.



4452 188-000 Dubbele as 12 mm voor tussensteun



4452 128-000 Kunststof tussenglijlager Screen 85, asgat 51 mm (elektrobuis 50 en 51 mm en staal 48 mm)

4452 129-000 Idem, asgat 65 mm (staal 63 mm)

Verdere benodigdheden:

- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
- Zijgeleiders zie hoofdstuk Zijgeleiders screen
- Onderlijsten zie hoofdstuk Onderlijsten screen
- Verduisteringsprofielen zie hoofdstuk Verduisteringsscreen

