




Screens 75 Excellent®


Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Kapsteunen schuin ZONDER as:



4452 365-000	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	onbewerkt	
4452 366-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 365-008	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	RAL 7035 grijs	
4452 366-008	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 365-006	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	RAL 9010 wit	
4452 366-006	Idem, rechts	RAL 9010 wit	
4452 365-007 #	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	RAL 8019 bruin	
4452 366-007 #	Idem, rechts	RAL 8019 bruin	
4452 365-901	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	RAL 9001 crème	
4452 366-901	Idem, rechts	RAL 9001 crème	
4452 365-716	Kapsteen screen 75 Excellent schuin zonder as, links	RAL 7016 antraciet	
4452 366-716	Idem, rechts	RAL 7016 antraciet	




4453 100-000	Kapsteen screen 75 Excellent recht met as 12, links	onbewerkt	
4453 102-000	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 400-008 #	Kapsteen screen 75 Excellent recht met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 402-008 #	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	



4452 404-000	Kapsteen screen 75 Excellent recht zonder as, links	onbewerkt	
4452 406-000	Idem, rechts	onbewerkt	

Onderstaand model kapsteen uitsluitend gebruiken met klik-zijgeleider 30 x 20 mm 6296 688-... (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen) of met staalraadgeleiding 4452 038-068 en 4000 133-000 (zie hoofdstuk Zijgeleiders screen).



4452 300-000 #	Alu gegoten kapsteen screen 75 Excellent standaard schuin, met as 12, links	onbewerkt	
4452 302-000 #	Idem, rechts	onbewerkt	
4452 300-008 #	Alu gegoten kapsteen screen 75 Excellent standaard schuin, met as 12, links	RAL 7035 grijs	
4452 302-008 #	Idem, rechts	RAL 7035 grijs	
4452 300-006 #	Alu gegoten kapsteen screen 75 Excellent standaard schuin, met as 12, links	RAL 9010 wit	
4452 302-006 #	Idem, rechts	RAL 9010 wit	

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.


Screens 75 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---


Onderstaande kunststof bevestigingsplaten gebruiken in combinatie met kapsteunen zonder as:

LET OP!!


Op deze bevestigingsplaten is octrooi verleend, octrooinummer 1019354.



4452 670-080	Kunststof bevestigingsplaat 75 met as 12, links	grijs	25
4452 672-080	Idem, rechts	zwart	25
4452 675-080	Kunststof bevestigingsplaat 75 zonder as, links	grijs	25
4452 677-080	Idem, rechts	zwart	25




4452 231-080	Kunststof lagerhouder voor as 12 mm	zwart	25
--------------	-------------------------------------	-------	----




4000 156-000	RVS metaalschroef verzonken kop/kruiskop M 5 x 10 (voor bevestiging lagerhouder)		100
--------------	---	--	-----




4452 017-000	RVS moer M 5 (voor bevestiging lagerhouder)		100
--------------	---	--	-----



4452 202-080	Kunststof lagerprop 43 rechtschijf 65 op asgat 12 mm Motoren en boogwindwerkers kunnen rechtstreeks op de platen bevestigd worden. Er zijn dus geen bevestigingsgaten meer nodig in de kapsteun. De bovenrol kan samen met deze platen in en uit de kap geschoven worden.		25
4452 214-080	Kunststof lagerprop 48 met schijf 70 mm, asgat 12 mm, kraag 5 mm (voor band 14 mm)		25
4470 056-080	Idem, voor band 18 mm		25




4452 200-080	Kunststof lagerprop 43, asgat 12 mm, kraag 2 mm		25
4452 210-080	Kunststof lagerprop 48, asgat 12 mm, kraag 2 mm		25
4470 058-068	Kunststof lagerprop 48 met glijlager		10



4452 201-080	Kunststof lagerprop 43, as 12 mm, kraag 2 mm		25
4452 211-080	Kunststof lagerprop 48, as 12 mm, kraag 2 mm		25


= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




4470 065-080	Kunststof monoprop 43, met vierkante as 7 mm		25
4470 066-080	Kunststof monoprop 48, met vierkante as 7 mm		25
4470 061-000	Alu monoprop 48, met vierkante as 7 mm		


Om te voorkomen dat screens verkeerd om worden opgedraaid, onderstaande monopropen gebruiken, in combinatie met (oog)windwerken zonder eindbegrenzing:




4470 072-000	Kunststof monoprop 48, met vrijloop met vierkante as 7 mm, links		
4470 074-000	Idem, rechts		




6296 691-000	Alu bovenkap screen 75 Excellent	onbewerkt	7,0
6296 692-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 691-016	Alu bovenkap screen 75 Excellent	techn.zilver	7,0
6296 691-006	Alu bovenkap screen 75 Excellent	RAL 9010 wit	7,0
6296 692-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 691-901	Alu bovenkap screen 75 Excellent	RAL 9001 crème	7,0
6296 692-901 #	Idem	RAL 9001 crème	7,5
6296 691-716	Alu bovenkap screen 75 Excellent	RAL 7016 antraciet	7,0



4452 083-000	RVS zelftapper verzonken kop/kruiskop 3,5 x 16 (voor bevestiging van bovenkap aan kapsteun)		100
--------------	---	--	-----



6296 742-000	Alu onderkap schuin screen 75 Excellent.	onbewerkt	7,0
6296 744-000	Idem	onbewerkt	7,5
6296 742-016	Alu onderkap schuin screen 75 Excellent.	techn.zilver	7,0
6296 742-006	Alu onderkap schuin screen 75 Excellent.	RAL 9010 wit	7,0
6296 744-006 #	Idem	RAL 9010 wit	7,5
6296 742-901	Alu onderkap schuin screen 75 Excellent.	RAL 9001 crème	7,0
6296 744-901 #	Idem	RAL 9001 crème	7,5




6296 695-000	Alu onderkap schuin met lip screen 75 Excellent.	onbewerkt	7,0
6296 695-016	Idem	techn.zilver	7,0
6296 695-006	Idem	RAL 9010 wit	7,0
6296 695-901	Idem	RAL 9001 crème	7,0
6296 695-716	Idem	RAL 7016 antraciet	7,0

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 75 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
---------------	--------------	------------	---




6296 873-000	Alu onderkap recht screen 75 Exc.	onbewerkt	7,5
--------------	-----------------------------------	-----------	-----




4452 084-000	RVS zelftapper cilinderkop/kruiskop 3,5 x 6,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen)		100
--------------	--	--	-----

4452 097-000	RVS (AISI410) boorschroef ZB.BK/KK 3,5 x 9,5 mm (voor bevestiging van onderkap aan kapsteen, voorboren niet nodig)		100
--------------	--	--	-----

Bij gebruik van kapsteunen standaard, in combinatie met klik-zijgeleider 30 x 20 mm onderstaande tussensteun toepassen:




4452 114-068	Alu tussensteun screen 75 Excellent		
--------------	-------------------------------------	--	--



4452 182-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kunststof proppen 48/50		
--------------	---	--	--


4469 055-068	Idem, met alu extrusie proppen 48/50		
--------------	--------------------------------------	--	--

NB.: Met kunststof tussenlager maximaal 1x koppelen!



4470 022-068	Tussenlager voor Screen Excellent met kruiskoppeling (max. 450, niet RVS) en alu proppen 48/50		
--------------	--	--	--

Bij meerdere screens in één kap met individuele bediening onderstaande dubbele as toepassen:




4452 188-000	Dubbele as 12 mm voor tussensteun		
--------------	-----------------------------------	--	--

= Artikel wordt uitverkocht. Speciale bestelling eventueel mogelijk.

Screens 75 Excellent®

Artikelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Lengte in m ¹ Verp. eenh.
4452 125-000	Kunststof tussenglijlager screen 75, asgat 50 mm (elektro- buis 50 mm en staal 48 mm)		
4452 650-068	Idem, asgat 51 mm (elektrobuis 51 mm)		



Verdere benodigdheden:

- Bovenbuizen zie hoofdstuk 1
- Zijgeleiders zie hoofdstuk Zijgeleiders screen
- Onderlijsten zie hoofdstuk Onderlijsten screen
- Verduisteringsprofielen zie hoofdstuk Verduisteringsscreen

